



Legenda

- 1 3*230V (Data) + 2*RJ45
- 2 2*230V (Data)
- 3 2*230V
- 4 360 V
- 5 230V gruba wtyczka
- 6 Zasilanie rolet okiennych
- T Telefon

- P zawór z wodą zimną umożliwiający podłączenie węża 3/4" ,
- W odływ wody do kanalizacji,
- W zawór umożliwiający podłączenie węża 3/4" podłączony do instalacji chłodzenia lasera,

- S zawory instalacji sprężonego powietrza

- Podwieszona 2 m nad podłogą rynienka o przekroju około 7 cm do prowadzenia przewodów sterujących

- biurko 170 na 60
- stoły optyczne
- umywalka
- szafa lab. 80 na 40
- tablica bezpyłowa